

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.12-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.12-36
GTIN	4062406047924
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 5,486 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,8 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	4,9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	5,486 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio gylis	13,7 mm
Kiaurymės Ø	4,8 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Vijų skaičius colyje	36
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	12-36 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius