

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.9/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1.9/16-16
GTIN	4062406049454
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 39,688 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 38,2 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	24 mm
Kiaurymės Ø	38,2 mm
Sriegio gylis	99,22 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Vijų skaičius colyje	16
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	200 mm

Norma	DIN 376
Sriegio Ø	39,688 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.9/16-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius