

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 7/8-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 7/8-10
GTIN	4062406048754
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 22,225 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,75 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	22,225 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	14,5 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D _s	18 mm
Kiaurymės Ø	19,75 mm

Vijų skaičius colyje	10
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	55,56 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	7/8-10 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius