

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 3/8-20
GTIN	4062406048181
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,3 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	9,525 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio gylis	23,83 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Norma	DIN 371

Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	20
Kiaurymės Ø	8,3 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3/8-20 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius