

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 5/16-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 5/16-36
GTIN	4062406048075
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 7,938 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,25 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	90 mm
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Kiaurymės Ø	7,25 mm
Sriegio Ø	7,938 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Ašmenys	HSS E

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	19,85 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	36
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	5/16-36 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius