

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.6-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.6-40
GTIN	4062406047788
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 3,505 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,95 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	3,505 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio gylis	8,8 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	2,95 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Vijų skaičius colyje	40
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	6-40 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius