

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiauрымėms, TiN, Tipas: 5/8-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 5/8-27
GTIN	4062406048457
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	27
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Sriegio gylis	39,7 mm
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio \varnothing	15,875 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Kiauрымės \varnothing	15 mm
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	5/8-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius