

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiauromėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/2-14

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130046 1.1/2-14
GTIN	4062406051624
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiauromės Ø: 36,5 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	32 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	95,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	14
Drožlių griovelių skaičius	4

Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio Ø	38,1 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Kiaurymės Ø	36,5 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1.1/2-14 UNS LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius