

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 7/16-14

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130045 7/16-14
GTIN	4062406048280
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 11,112 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 9,3 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	11,112 mm
Kiaurymės Ø	9,3 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	27,78 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	7 mm

Vijų skaičius colyje	14
Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	7/16-14 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius