

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.8-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.8-32
GTIN	4062406047818
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,166 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,42 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	4,166 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	63 mm
Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	3,4 mm

Koto Ø D _s	4,5 mm
Kiaurymės Ø	3,42 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio gylis	10,4 mm
Vijų skaičius colyje	32
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	8-32 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius