

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3/8-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 3/8-27
GTIN	4062406048167
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,7 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	8,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	27
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio Ø	9,525 mm
Koto Ø D _s	10 mm

Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio gylis	23,83 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,94 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	3/8-27 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklihoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius