

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiauromėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/4-8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130046 1.1/4-8
GTIN	4062406051389
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiauromės Ø: 28,8 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	8
Bendras ilgis L	180 mm
Kiauromės Ø	28,8 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Sriegio Ø	31,75 mm
Norma	DIN 376

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	79,38 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	20 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.1/4-8 UN LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius