

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/8-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 3/8-18
GTIN	4062406050436
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	9,525 mm
Vijų skaičius colyje	18
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	10 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Kiaurymės Ø	8,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	23,83 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3/8-18 UNS LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius