

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/4-56**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 1/4-56
GTIN	4062406050207
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,95 mm

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 371
Sriegio Ø	6,35 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio žingsnis	0,454 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	56
Kiaurymės Ø	5,95 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	15,9 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1/4-56 UNS LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius