

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 1.1/8-12
GTIN	4062406051235
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 26,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	180 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Sriegio Ø	28,575 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	71,44 mm
Norma	DIN 376

Vijų skaičius colyje	12
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D _s	22 mm
Kiaurymės Ø	26,5 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1.1/8-12 UNF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius