

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/8-24

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130046 3/8-24
GTIN	4062406050412
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio \varnothing : 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 10 mm

Koto kvadratas \square : 8 mm

Kiaurymės \varnothing : 8,5 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas \square	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	100 mm
Vijų skaičius colyje	24
Kiaurymės \varnothing	8,5 mm

Sriegio gylis	23,83 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio Ø	9,525 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	3
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	3/8-24 UNF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius