

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/4-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 3/4-12
GTIN	4062406050870
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 17 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	2,117 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	17 mm
Norma	DIN 376

Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio gylis	47,63 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	3/4-12 UN LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius