

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 11/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 11/16-16
GTIN	4062406050795
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	16 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Vijų skaičius colyje	16
Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E

Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio gylis	43,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	17,462 mm
Drožlių griovelio skaičius	4
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	11/16-16 UN LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius