

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.5/8-18****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130046 1.5/8-18 |
| GTIN | 4062406051747 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 41,275 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 40,1 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-----------|
| Sriegio Ø | 41,275 mm |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Vijų skaičius colyje | 18 |
| Koto Ø D _s | 32 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Ašmenys | HSS E |

| | |
|------------------------------|--|
| Kiaurymės Ø | 40,1 mm |
| Koto kvadratas □ | 24 mm |
| Sriegio gylis | 103,19 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Sriegio žingsnis | 1,411 mm |
| Sriegio tipas | UNEF-LH |
| Sriegio dydis | 1.5/8-18 UNEF LH |
| Danga | TiN |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |