

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiauromėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/8-27****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130046 3/8-27 |
| GTIN             | 4062406050405 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiauromės Ø: 8,7 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Ašmenys                    | HSS E    |
| Norma                      | DIN 371  |
| Drožlių griovelių skaičius | 3        |
| Sriegio Ø                  | 9,525 mm |
| Koto kvadratas □           | 8 mm     |
| Sriegio žingsnis           | 0,94 mm  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 10 mm    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3  |
| Kiaurymės Ø                  | 8,7 mm                                       |
| Bendras ilgis L              | 100 mm                                       |
| Vijų skaičius colyje         | 27   |
| Sriegio gylis                | 23,83 mm                                     |
| Sriegio tipas                | UNS-LH                                       |
| Sriegio dydis                | 3/8-27 UNS LH                                |
| Danga                        | TiN  |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |