

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiauromėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/8-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 3/8-32
GTIN	4062406050399
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiauromės Ø: 8,85 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiauromės Ø	8,85 mm
Sriegio gylis	23,83 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	8 mm
Sriegio Ø	9,525 mm

Vijų skaičius colyje	32
Koto Ø D _s	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	3/8-32 UNEF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius