

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 5/16-48****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130046 5/16-48 |
| GTIN | 4062406050290 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 7,938 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------|
| Sriegio gylis | 19,85 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,529 mm |
| Koto kvadratas □ | 6,2 mm |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Sriegio Ø | 7,938 mm |
| Kiaurymės Ø | 7,5 mm |
| Ašmenys | HSS E |

| | |
|------------------------------|--|
| Bendras ilgis L | 90 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Vijų skaičius colyje | 48 |
| Norma | DIN 371 |
| Drožlių griovelio skaičius | 3 |
| Sriegio tipas | UNS-LH |
| Sriegio dydis | 5/16-48 UNS LH |
| Danga | TiN |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |