

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.5/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 1.5/16-18
GTIN	4062406051419
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 33,338 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 32,1 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	200 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	22 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	28 mm
Kiaurymės Ø	32,1 mm

Sriegio gylis	83,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	33,338 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	1.5/16-18 UNEF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius