

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiauromėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 7/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 7/16-18
GTIN	4062406050504
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 11,112 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiauromės Ø: 9,75 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	9 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	110 mm
Vijų skaičius colyje	18
Kiauromės Ø	9,75 mm
Sriegio gylis	27,78 mm

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	11,112 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	7/16-18 UNS LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius