

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/4-28

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130046 1/4-28
GTIN	4062406050252
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,5 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	6,35 mm
Kiaurymės Ø	5,5 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	28
Koto Ø D _s	7 mm
Sriegio gylis	15,9 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	1/4-28 UNF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius