

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.1/8-24****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130046 1.1/8-24 |
| GTIN             | 4062406051181   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 27,75 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 22 mm    |
| Sriegio gylis              | 71,44 mm |
| Koto kvadratas □           | 18 mm    |
| Sriegio žingsnis           | 1,058 mm |
| Ašmenys                    | HSS E    |
| Vijų skaičius colyje       | 24       |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kiaurymės Ø                  | 27,75 mm                                     |
| Bendras ilgis L              | 180 mm                                       |
| Norma                        | DIN 376                                      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 4  |
| Sriegio Ø                    | 28,575 mm                                    |
| Sriegio tipas                | UNS-LH                                       |
| Sriegio dydis                | 1.1/8-24 UNS LH                              |
| Danga                        | TiN  |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |