

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 13/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 13/16-16
GTIN	4062406050900
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 20,638 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,1 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio gylis	51,6 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	20,638 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	16

Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	140 mm
Kiaurymės Ø	19,1 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	13/16-16 UN LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius