

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 5/16-18

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130046 5/16-18
GTIN	4062406050368
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 7,938 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,55 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	6,2 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	7,938 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	8 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio žingsnis	1,411 mm

Bendras ilgis L	90 mm
Sriegio gylis	19,85 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	6,55 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	5/16-18 UNC LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius