

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 7/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 7/8-20
GTIN	4062406050948
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	55,56 mm
Kiaurymės Ø	21,15 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	20
Koto Ø D _s	18 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio Ø	22,225 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNEF-LH

Sriegio dydis	7/8-20 UNEF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius