

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.7/8-8****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130046 1.7/8-8 |
| GTIN             | 4062406052034  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 44,6 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Sriegio Ø                  | 47,625 mm |
| Norma                      | DIN 376   |
| Koto kvadratas □           | 29 mm     |
| Ašmenys                    | HSS E     |
| Bendras ilgis L            | 250 mm    |
| Sriegio gylis              | 119 mm    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4         |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Drožlių griovelių skaičius   | 4  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 36 mm  |
| Vijų skaičius colyje         | 8  |
| Kiaurymės Ø                  | 44,6 mm                                      |
| Sriegio žingsnis             | 3,175 mm                                     |
| Sriegio tipas                | UN-LH  |
| Sriegio dydis                | 1.7/8-8 UN LH                                |
| Danga                        | TiN  |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Kreipiančiosios dalies forma | C  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | kairinė                                      |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |