

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/4-27

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130046 3/4-27 |
| GTIN | 4062406050818 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 18,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Sriegio gylis | 47,63 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,94 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Sriegio Ø | 19,05 mm |
| Norma | DIN 376 |

| | |
|------------------------------|--|
| Kiaurymės Ø | 18,2 mm |
| Vijų skaičius colyje | 27 |
| Koto kvadratas □ | 11 mm |
| Koto Ø D _s | 14 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio tipas | UNS-LH |
| Sriegio dydis | 3/4-27 UNS LH |
| Danga | TiN |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |