

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.6-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 NO.6-32
GTIN	4062406050030
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 3,505 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,77 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	32
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio gylis	8,8 mm
Kiaurymės Ø	2,77 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	3,505 mm

Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	3 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	6-32 UNC LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius