

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 2.1/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 2.1/8-12
GTIN	4062406052188
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Kiaurymės Ø	52 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio Ø	54 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Drožlių griovelio skaičius	6
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	40 mm
Sriegio gylis	80,96 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2.1/8-12 UN

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius