

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 3/8-16
GTIN	4062406050443
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 7,95 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	9,525 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Kiaurymės Ø	7,95 mm

Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Sriegio gylis	23,83 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	3/8-16 UNC LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius