

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 3-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 3-16
GTIN	4062406052614
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 76,2 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 74,7 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	39 mm
Koto Ø D _s	50 mm
Drožlių griovelių skaičius	8
Ašmenys	HSS
Sriegio Ø	76,2 mm
Kiaurymės Ø	74,7 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm

Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Sriegio gylis	114,3 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius