

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 2-20
GTIN	4062406052089
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 49,58 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	50,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	32 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kiaurymės Ø	49,58 mm

Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio gylis	127 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Vijų skaičius colyje	20
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2-20 UN LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius