

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 2.5/8-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 2.5/8-8
GTIN	4062406052461
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 66,675 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 64,7 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	100 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Sriegio Ø	66,675 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Ašmenys	HSS
Kiaurymės Ø	64,7 mm

Vijų skaičius colyje	8
Bendras ilgis L	160 mm
Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2.5/8-8 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius