

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 7/8-9

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130046 7/8-9
GTIN	4062406051006
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	140 mm
Sriegio Ø	22,225 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	2,822 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D _s	18 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Vijų skaičius colyje	9
Sriegio gylis	55,56 mm
Kiaurymės Ø	19,34 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNC-LH

Sriegio dydis	7/8-9 UNC LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius