

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.2-64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 NO.2-64
GTIN	4062406049942
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 64

Sriegio Ø: 2,184 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,9 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelėlių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	5,46 mm
Sriegio Ø	2,184 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm

Sriegio žingsnis	0,399 mm
Vijų skaičius colyje	64
Kiaurymės Ø	1,9 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	2-64 UNF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius