

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.8-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 NO.8-36
GTIN	4062406050047
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 4,166 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	10,4 mm
Vijų skaičius colyje	36
Koto kvadratas □	3,4 mm
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	4,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Kiaurymės Ø	3,5 mm
Sriegio Ø	4,166 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	63 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	8-36 UNF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius