

Garant

Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	130050 3-20
GTIN	4062406052591
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 76,2 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 75 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	20
Kiaurymės Ø	75 mm
Koto Ø D _s	50 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio gylis	114,3 mm
Sriegio Ø	76,2 mm
Ašmenys	HSS

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Drožlių griovelių skaičius	8
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3-20 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius