

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.10-56****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130046 NO.10-56 |
| GTIN | 4062406050061 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 4,826 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,39 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Sriegio Ø | 4,826 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,454 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Kiaurymės Ø | 4,39 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio gylis | 12,1 mm |
| Norma | DIN 371 |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Vijų skaičius colyje | 56 |
| Bendras ilgis L | 70 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Koto kvadratas \square | 4,9 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio tipas | UNS-LH |
| Sriegio dydis | 10-56 UNS LH |
| Danga | TiN |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |