

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 9/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 9/16-12
GTIN	4062406050689
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	14,288 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	35,72 mm
Vijų skaičius colyje	12
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Kiaurymės Ø	12,15 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio tipas	UNC-LH

Sriegio dydis	9/16-12 UNC LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius