

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 9/16-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 9/16-27
GTIN	4062406050627
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	110 mm
Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Kiaurymės $\varnothing$	13,4 mm
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio $\varnothing$	14,288 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	27
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	35,72 mm
Sriegio tipas	UNS-LH

Sriegio dydis	9/16-27 UNS LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius