

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 2.7/8-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 2.7/8-12
GTIN	4062406052577
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 73,025 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 71 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	109,54 mm
Vijų skaičius colyje	12
Drožlių griovelių skaičius	8
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Kiaurymės Ø	71 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio žingsnis	2,11 mm

Koto $\varnothing D_s$	50 mm
Sriegio \varnothing	73,025 mm
Ašmenys	HSS
Koto kvadratas \square	39 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	2.7/8-12 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $1,5 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius