

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,  
Tipas: 4.5/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 4.5/8-16
GTIN	4062406053178
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	12
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio gylis	176,21 mm
Koto $\varnothing D_s$	56 mm
Koto kvadratas $\square$	44 mm
Kiaurymės $\varnothing$	116 mm
Sriegio $\varnothing$	117,5 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Vijų skaičius colyje	16
Ašmenys	HSS
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	4.5/8-16 UN

Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius