

Garant**VHM centravimo grąžtas A, TiAlN, Ø DC k13: 3,15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121001 3,15
GTIN	4045197596529
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Iššlifluotas iš apvalaus vientiso kietlydinio strypo. Su sraigtiniais grioveliais.
Medžiagoms iki **62 HRC**.

Techninis aprašymas

skirta detalių Ø	30 – 40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	3,15 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k13
Gilinimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.

Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	20 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	15 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	10 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		