

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.12-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 NO.12-28
GTIN	4062406050184
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 5,486 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,7 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	80 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	4,7 mm
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	5,486 mm
Vijų skaičius colyje	28

Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	4,9 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Sriegio gylis	13,7 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	12-28 UNF LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius