

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130046 NO.4-40
GTIN	4062406049997
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 2,845 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,27 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	2,27 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	2,845 mm
Norma	DIN 371

Vijų skaičius colyje	40
Koto Ø D _s	3,5 mm
Sriegio gylis	7,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	4-40 UNC LH
Danga	TiN
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius