

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos,
Tipas: 4.7/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130050 4.7/8-16
GTIN	4062406053239
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 123,83 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 56 mm

Koto kvadratas □: 44 mm

Kiaurymės Ø: 122,3 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	44 mm
Vijų skaičius colyje	16
Drožlių griovelių skaičius	12
Sriegio gylis	185,74 mm
Kiaurymės Ø	122,3 mm
Ašmenys	HSS
Koto Ø D _s	56 mm

Sriegio žingsnis	1,59 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio Ø	123,83 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	4.7/8-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius